


Produžni modul VABF-S6-1-P8A7-G12-CB1

Broj dela: 8104044

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	38 mm
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	611 g
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal ploče	Aluminijum liven pod pritiskom