

# Priključak NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10

Broj dela: 8104287

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost                                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Veličina posude                                      | 10                                                                |
| Dizajn                                               | Pričvršćenje creva preko stezne veze                              |
| Oblik                                                | ravni oblik                                                       |
| Veličina konstrukcije                                | Ø 8 mm                                                            |
| Fluidna konekcija                                    | UNF1/4-28                                                         |
| Fluidna konekcija 2                                  | za crevo spoljašnjeg Ø 3,2 mm (1/8")                              |
| Medij                                                | Tečni mediji<br>Gasovitu mediji                                   |
| Napomena o mediju                                    | Obratiti pažnju na radne materijale koji dodiruju medije          |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega       | -0.075 MPa...0.6 MPa<br>-0.75 bar...6 bar<br>-10.875 psi...87 psi |
| Temperatura medija                                   | 0 °C...50 °C                                                      |
| Temperatura okruženja                                | 0 °C...50 °C                                                      |
| Temperatura skladištenja                             | -20 °C...70 °C                                                    |
| Princip zaptivanja                                   | čvrsto                                                            |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan                                                       |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                  | 15 Ncm                                                            |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 15 %                                                            |
| Težina proizvoda                                     | 0.44 g                                                            |
| Materijali koji dolaze u dodir sa medijem            | PP                                                                |
| Materijal navojnog rukavca                           | PA-ojačan                                                         |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen                                                    |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                   | vidi dodatne informacije o materijalima                           |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-Zona III                                                |
| Napomena o korišćenju                                | Vidi napomenu o aplikaciji (dostupna na support portal festo.com) |