

Adapter komplet DADG-AK-F9-2

Broj dela: 8104804

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	2
Na osnovu standarda	VDI/VDE 3847-2
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Nominalni radni pritisak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Tačka rose min. 10 °C ispod temperature u okruženju i temperature medija Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Težina proizvoda	418 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal adaptera	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal adapter ploče	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući