



Ploča za isključivanje pritiska vertikalna VMPA14-HS

Broj dela: 8110429

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	10 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Pneumatsko međupovezivanje po visini	Blokada za 1
Radni pritisak	3 bar...8 bar
Normalni nominalni protok ventilacije	103 l/min
Normalni nominalni protok odzračivanja	213 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	240 g
Vrsta pričvršćivanja međupovezivanja po visini	na podnožnoj ploči baterije ventila na pojedinačnu ventilsku bazu
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada PA-ojačan