

# Y-priključak NPQE-Y-R14-Q8-P10

Broj dela: 8113085

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                     | Vrednost                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                              | Standard                                                           |
| Nominalna širina                                   | 6 mm                                                               |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                    | Premaz                                                             |
| Ugradni položaj                                    | Proizvoljan                                                        |
| Oblik                                              | Y-oblik                                                            |
| Veličina posude                                    | 10                                                                 |
| Dizajn                                             | Push-Pull princip                                                  |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega     | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Radni medij                                        | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju              | Moguć pogon sa podmazivanjem                                       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK          | 1 - mala izloženost koroziji                                       |
| LABS usklađenost                                   | VDMA24364-Zona III                                                 |
| Pogodnost za čiste sobe, merena prema ISO 14644-14 | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                          |
| Temperatura okruženja                              | -5 °C...60 °C                                                      |
| Težina proizvoda                                   | 22.9 g                                                             |
| Vrsta pričvršćenja                                 | Spoljašnji imbus SW14                                              |
| Pneumatski priključak 1                            | Spoljašnji navoj R1/4                                              |
| Pneumatski priključak: 2                           | za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm                                     |
| Boja otpuštajućeg prstena                          | plavo                                                              |
| Napomena o materijalu                              | RoHS-usaglašen                                                     |
| Materijal kućišta                                  | Mesing, niklovani<br>PBT                                           |
| Materijal navojne zaptivke                         | PTFE                                                               |
| Materijal otpuštajućeg prstena                     | POM                                                                |
| Materijal crevne zaptivke                          | NBR                                                                |
| Materijal steznog segmenta creva                   | nerđajući čelik                                                    |