

Čep
NPQE-P-S8-P10
Broj dela: 8113206

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	Čep
Veličina posude	10
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za čiste sobe, merena prema ISO 14644-14	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	1.3 g
Pneumatski priključak 1	Utični rukavac Ø 8 mm
Boja otpuštajućeg prstena	plavo
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PBT
Materijal otpuštajućeg prstena	POM