

Spojnica
EAMC-19-20-5-9
Broj dela: 8126386

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	5 mm
Prihvatni prečnik 2	9 mm
Veličina konstrukcije	19
Nominalna dužina	20 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	0.38 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	1.1 Nm
Težina proizvoda	9 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen