


Kočni otpornik CACR-KL2-21-W3600

Broj dela: 8140961

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	600
Ugradni položaj	slobodna konvekcija vertikalno
Energija impulsa kočionog otpornika pri 380 V	21600 Ws
Impulsna energija kočnog otpornika pri 780 V	21600 Ws
Kapacitet pr 35% ED i na 20°C	3600 W
Nominalna snaga kočionog otpornika	1440 W
Nominalna snaga kočionog otpornika na 380 V	1440 W
Nominalna snaga kočionog otpornika na 780 V	1440 W
Vrednost otpora	21 Ω
Dozvola	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	8000 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom po izboru:
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen