


Reduktor EMGA-80-P-G20-EAS-80

Broj dela: 8141743

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	80 mm
Veličina prirubnice motora	80 mm
Torzioni zazor	0.15 deg
Vrsta regulatora	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	20:1
Maks. broj obrtaja pogona	7000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni momenat uzgona	120 Nm
Maseni moment inercije reduktora	0.406 kgcm ²
Maks. vođenog obrtnog momenta	240 Nm
Maks. stepen delovanja	96 %
Zaštita od obrtanja	10.4 Nm/arcmin
Težina proizvoda	2500 g
Interfejs reduktorskog pogona	80G 80P
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen