


Reduktor EMGA-80-A-G8-80P

Broj dela: 8141744

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	80 mm
Veličina prirubnice motora	80 mm
Torzioni zazor	0.22 deg
Vrsta regulatora	Ugaoni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	8:1
Maks. broj obrtaja pogona	7000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni momenat uzgona	50 Nm
Maseni moment inercije reduktora	0.934 kgcm ²
Maks. vođenog obrtnog momenta	80 Nm
Maks. stepen delovanja	94 %
Zaštita od obrtanja	4.2 Nm/arcmin
Težina proizvoda	4400 g
Interfejs reduktorskog pogona	80G 80P
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen