


# Reduktor EMGA-40-P-G8-SST-42

Broj dela: 8141762

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	40 mm
Veličina prirubnice motora	42 mm
Torzioni zazor	0.25 deg
Vrsta regulatora	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	8:1
Maks. broj obrtaja pogona	18000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni moment uzgona	6 Nm
Maseni moment inercije reduktora	0.015 kgcm <sup>2</sup>
Maks. vođenog obrtnog momenta	10 Nm
Maks. stepen delovanja	96 %
Zaštita od obrtanja	0.8 Nm/arcmin
Težina proizvoda	400 g
Interfejs reduktorskog pogona	40G 42A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen