


Jedinica za napajanje CACN-3A-7-10-G2

Broj dela: 8149584

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	68 mm
Visina	130 mm
Dužina	160 mm
Ugradni položaj	slobodna konvekcija
Primarno napajanje	1-fazno
Ulazna struja	2,4–5,6 A
Nominalni izlazni napon DC	48 V
Nominalna izlazna struja	10 A
Opseg ulaznog napona AC	100 V...240 V
Premošćenje ispada mreže	15 ms
Mrežna frekvencija	45 Hz...65 Hz
Dozvola	c UL us – Listed (OL)
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi o niskom naponu
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-40 °C...85 °C
Relativna vlažnost vazduha	95 %
Vrsta zaštite	IP20
Temperatura okruženja	-25 °C...70 °C
Težina proizvoda	1603 g
Vrsta pričvršćenja	sa H-šinom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen