

Kablovski konektor NETC-M20-PBK-T14

Broj dela: 8151590

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Temperatura okruženja	-40 °C...100 °C
Vrsta zaštite	IP66 IP68
Napomena o vrsti zaštite	IP68 na 5 bara u trajanju od 30 minuta
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
Veličina konstrukcije	M20x1,5
Prečnik kabla	4 mm...13 mm
Boja	crno
Radni materijal kablovskog konektora	PA
Radni materijal zaptivki	EPDM
Težina proizvoda	14 g
Veličina posude	1
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen