


Električni interfejs VABA-S6-1-PT

Broj dela: 8152353

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Zaštita od zamene polova	Posebno za Power System (PS) i Power Load (PL)
Maks. broj mesta za ventile	16
Maksimalni broj kalemova ventila	32
Brzina prenosa	38,4 kbit/s
Potrošnja sopstvene struje pri nominalnom radnom naponu elektronike/senzora	tipično 30 mA
Potrošnja sopstvene struje pri nominalnom radnom naponu opterećenja	tipično 30 mA
Nominalni radni napon DC	24 V
Preostala valovitost	4 Vss
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	690 g
IO-Link, Connection technology	Uređaj 5-polni
IO-link, verzija protokola	Device V 1.1
IO-Link, Communication mode	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, Port class	Device B
IO-Link, broj portova	Device 1
IO-Link, količina procesnih podataka OUT	Uređaj 1-4 bajta
IO link, minimalno vreme ciklusa	Uređaj 3,2 ms
Maks. dužina kablova	20 m
Tipovi komunikacije	IO veza
Nominalni poprečni presek voda	1 mm ²
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijum liven pod pritiskom