


Držač amortizera DADP-ES-G8-16

Broj dela: 8159235

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	16
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Granična poluga
Maks. brzina udara	0.8 m/s
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-C1-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Maks. pričvrсна sila	500 N
Maks. obrtni momenat pritezanja	5.2 Nm
Dozvoljeno odstupanje obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	182 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i centrirajućim rukavcem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poluge	Legura aluminijuma za livenje
Materijal vijaka	Pocinkovani čelik