

Senzor SKDA-100-AB-G2

Broj dela: 8161505

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Opseg merenja sile	0 kN...100 kN
Područje kalibracije	-8 kN...108 kN
Granično opterećenje	150 kN
Opseg radnog pritiska DC	10 V...30 V
Analogni izlaz	4 - 20 mA
Preciznost analognih izlaza u $\pm$ % FS	0.2 %FS
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obradu visokolegirani čelik, nerđajući
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su niki u čeliku, hemijski niklovanе površine, štampane ploče, vodovi, električni konektori i namotaji
Težina proizvoda	2.5 kg
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Vrsta zaštite	IP67
Električni priključak	5-polni A-kodirano Utičnica M12x1
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima