

Set za aksijalnu montažu EAMM-A-X62-150A

Broj dela: 8164657

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	5500 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Prenosivi obrtni momenat	47 Nm
Težina proizvoda	2340 g
Kod interfejsa aktuatora	X62
Kod interfejsa motora In	140A 150A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen