

Uložak
NPQX-D-PC10-T14-P10
Broj dela: 8184510

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Nominalna širina	4.5 mm
Dubina umetanja creva	11.93 mm
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	bez zaptivke
Ugradni položaj	vodoravno
Oblik	ravni oblik
Veličina posude	10
Dizajn	Push-Pull princip
Radni pritisak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	2.15 g
Vrsta pričvršćenja	sa stezaljkom za držanje
Pneumatski priključak 1	Uložak 10 mm
Pneumatski priključak: 2	za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 1/4"
Boja otpuštajućeg prstena	plavo
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan