

Uložak
NPQX-D-PC15-T516-P10
Broj dela: 8184515

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Standard
Nominalna širina	6 mm
Dubina umetanja creva	15.2 mm
Vrsta zaptivke navojnog rukavca	O-prsten
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	ravni oblik
Veličina posude	10
Dizajn	Push-Pull princip
Radni pritisak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1.9 g
Vrsta pričvršćenja	sa stezaljkom za držanje
Pneumatski priključak 1	Uložak 15 mm
Pneumatski priključak: 2	za crevo sa spoljašnjim Ø 5/16"
Boja otpuštajućeg prstena	plavo
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA-ojačan
Materijal O-prstena	HNBR
Materijal crevne zaptivke	HNBR
Materijal steznog segmenta creva	visokolegirani čelik, nerđajući