

# Priključna baza VABS-K2-10S-16-G18-P

Broj dela: 8186874

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                          | Vrednost                                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                                   | 10                                                       |
| Nominalna širina                                        | 1.6 mm                                                   |
| Veličina ventila                                        | 10 mm                                                    |
| Fluidna konekcija                                       | Unutrašnji navoj G1/8                                    |
| Ugradni položaj                                         | Proizvoljan                                              |
| Dizajn                                                  | Smer priključivanja bočno                                |
| Maks. broj mesta za ventile                             | 1                                                        |
| Smer strujanja                                          | nije reverzibilno                                        |
| Radni medij                                             | Tečni mediji<br>Gasovitu mediji                          |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                   | Obratiti pažnju na radne materijale koji dodiruju medije |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK               | 0 - bez izloženosti koroziji                             |
| LABS usklađenost                                        | VDMA24364-Zona III                                       |
| Temperatura skladištenja                                | -20 °C...70 °C                                           |
| Pogodnost za prehrambene proizvode                      | vidi dodatne informacije o materijalima                  |
| Temperatura medija                                      | 0 °C...50 °C                                             |
| Temperatura okruženja                                   | 0 °C...50 °C                                             |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila | 0.2 Nm                                                   |
| Maks. obrtni momenat pritezanja priključka              | 7 Nm                                                     |
| Maks. obrtni momenat pritezanja                         | 0.6 Nm                                                   |
| Težina proizvoda                                        | 20 g                                                     |
| Vrsta priključenja priključne ploče                     | sa prolaznim otvorom                                     |
| Vrsta pričvršćivanja ventila                            | sa unutrašnjim navojem                                   |
| Napomena o materijalu                                   | RoHS-usaglašen                                           |
| Materijal priključne ploče                              | PEEK                                                     |