

Priključna baza VABS-K2-10S-16-M5-P

Broj dela: 8186875

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	10
Nominalna širina	1.6 mm
Veličina ventila	10 mm
Fluidna konekcija	Unutrašnji navoj M5
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Smer priključivanja bočno
Maks. broj mesta za ventile	1
Smer strujanja	nije reverzibilno
Radni medij	Tečni mediji Gasovitu mediji
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Obratiti pažnju na radne materijale koji dodiruju medije
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	0 °C...50 °C
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila	0.2 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja priključka	1 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja	0.6 Nm
Težina proizvoda	20 g
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Vrsta pričvršćivanja ventila	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	PEEK