

Prigušnik buke AMTX-P-PC12

Broj dela: 8191740

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina posude	1
Radni pritisak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Vrsta pričvršćenja	sa stezaljkom za držanje
Težina proizvoda	0.7 g
Pneumatski priključak	Uložak 12 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal prigušnika buke	PE