

Set za aksijalnu montažu EAMM-A-L38-70GA-G2

Broj dela: 8199483

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	42.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	4 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	4.4 Nm
Težina proizvoda	598 g
Kod interfejsa aktuatora	L38
Kod interfejsa motora In	70GA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen