

Gripper finger Cap HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU

Broj dela: 8203482

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	100
Min. zahvatni prečnik	80 mm
Maks. zahvatni prečnik	110 mm
Radni hod	30 mm...125 mm
Broj prstiju koji se hvataju	4
Oblik	za hvataljku
Dizajn	Pozitivno Frikcioni
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	315 g
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	40 +5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal hvataljke	VMK (silikon), metal detektabilan