

Gripper finger Cap HAMA-GA-B33-70-3-S-40-BU

Broj dela: 8203485

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	70
Min. zahvatni prečnik	55 mm
Maks. zahvatni prečnik	80 mm
Radni hod	20 mm...90 mm
Broj prstiju koji se hvataju	3
Oblik	za hvataljku
Dizajn	Pozitivno Frikcioni
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	114 g
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	40 +5
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal hvataljke	VMK (silikon), metal detektabilan