


# Utičnica za napajanje NECL-L12G4-C2-Q10

Broj dela: 8203701

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost                                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Na osnovu standarda                             | EN 61076-2-111                                                   |
| Dozvola                                         | c UL us - Recognized (OL)                                        |
| Institucija koja izdaje sertifikat              | UL E474609                                                       |
| Vrsta pričvršćenja                              | zavrtnuto                                                        |
| Izlaz kabla                                     | ravno                                                            |
| Težina proizvoda                                | 49.18 g                                                          |
| Električni priključak 1, funkcija               | Napajanje                                                        |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | okrugli                                                          |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                                                         |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | M12x1, L-kodirano prema EN 61076-2-111                           |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 4                                                                |
| Električni priključak 2, tehnika priključivanja | Stega sa vijkom                                                  |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 0 V...63 V                                                       |
| Nominalni radni napon DC                        | 63 V                                                             |
| Opterećenje struje pri 40 °C                    | 16 A                                                             |
| Otpornost na udarni napon                       | 1.5 kV                                                           |
| Dozvoljeni prečnik kabla                        | 8 - 13 mm za električni priključak 1                             |
| Nominalni poprečni presek voda                  | 2.5 mm <sup>2</sup><br>AWG14                                     |
| Napomena o poprečnom preseku priključka         | maks. 1,5 mm <sup>2</sup> /AWG16 kod primene završnih čaura žice |
| Vrsta zaštite                                   | IP65<br>IP67                                                     |
| Temperatura okruženja                           | -40 °C...105 °C                                                  |
| LABS usklađenost                                | VDMA24364-B2-L                                                   |
| Napomena o materijalu                           | RoHS-usaglašen                                                   |
| Stepen zaprljanja                               | 3                                                                |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK       | 1 - mala izloženost koroziji                                     |
| Materijal kućišta                               | PA                                                               |
| Materijal blokade vijka                         | Niklovani liv od cinka                                           |
| Materijal utičnih kontakata                     | Pozlaćena legura bakra                                           |