


Meka hvataljka HPSX-100-4-S-40-BU-RA50

Broj dela: 8207884

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	100
Radni hod	30 mm...125 mm
Min. zahvatni prečnik	80 mm
Maks. zahvatni prečnik	110 mm
Vrsta pogona	pneumatski
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Funkcija hvataljke	Adaptivno
Broj prstiju koji se hvataju	4
Dizajn	Pozitivno Frikcioni
Radni pritisak	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Pritisak pucanja kapice	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Maks. radna frekvencija hvataljke	5 Hz
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Vrsta zaštite	IP69K
Ukupna sila hvatanja	23 N
Težina proizvoda	632 g
Vrsta pričvršćenja	za ISO 9409-1-50-4-M6
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal adaptera	PA-ojačan

Karakteristika	Vrednost
Materijal vijaka	Nerdajući čelik
Materijal hvataljke	VMK (silikon), metal detektabilan
Materijal kapice	PA-ojačan
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	40 +5