


Meka hvataljka HPSX-40-2-S-40-BU-RA50

Broj dela: 8207885

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Radni hod	0 mm...55 mm
Min. zahvatni prečnik	30 mm
Maks. zahvatni prečnik	55 mm
Vrsta pogona	pneumatski
Ugradni položaj	Proizvoljan
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Funkcija hvataljke	Adaptivno
Broj prstiju koji se hvataju	2
Dizajn	Pozitivno Frikcioni
Radni pritisak	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Pritisak pucanja kapice	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Maks. radna frekvencija hvataljke	5 Hz
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Vrsta zaštite	IP69K
Ukupna sila hvatanja	5 N
Težina proizvoda	240 g
Vrsta pričvršćenja	za ISO 9409-1-50-4-M6
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal adaptera	PA-ojačan

Karakteristika	Vrednost
Materijal vijaka	Nerdajući čelik
Materijal hvataljke	VMK (silikon), metal detektabilan
Materijal kapice	PA-ojačan
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	40 +5