

# Konzolni sistem YXCE-2-D

Broj dela: 8225515

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                     | Vrednost                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Potrebna ravnoća ugradnih površina | 0.1 mm/m                                                       |
| Ugradni položaj                    | vodoravno                                                      |
| Dizajn                             | Površinski portalni sistem<br>sa električnim pogonskim modulom |
| Trajanje uključivanja              | 100%                                                           |
| LABS usklađenost                   | VDMA24364-Zona III                                             |
| Temperatura skladištenja           | -20 °C...60 °C                                                 |
| Relativna vlažnost vazduha         | 0 - 90 %                                                       |
| Vrsta zaštite                      | IP20                                                           |
| Temperatura okruženja              | 5 °C...45 °C                                                   |
| Interval održavanja                | 2500 km                                                        |
| Napomena o materijalu              | RoHS-usaglašen                                                 |
| Materijal adapter ploče            | Aluminijum, eloksirani                                         |
| Materijal montažnog držača         | visokolegirani čelik, nerđajući                                |
| Materijal energetskih lanaca       | PA-ojačan                                                      |
| Materijal konzole                  | visokolegirani čelik, nerđajući                                |