

## Konzolni sistem YXCA-2-D

Broj dela: 8225520

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                     | Vrednost                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Potrebna ravnoća ugradnih površina | 0.1 mm/m                                                         |
| Ugradni položaj                    | vodoravno                                                        |
| Dizajn                             | Sistem prostornog portala<br>sa električnim i pneumatski modulom |
| Trajanje uključivanja              | 100%                                                             |
| LABS usklađenost                   | VDMA24364-Zona III                                               |
| Temperatura skladištenja           | -20 °C...60 °C                                                   |
| Relativna vlažnost vazduha         | 0 - 90 %                                                         |
| Vrsta zaštite                      | IP20                                                             |
| Temperatura okruženja              | 5 °C...45 °C                                                     |
| Interval održavanja                | 2500 km                                                          |
| Napomena o materijalu              | RoHS-usaglašen                                                   |
| Materijal adapter ploče            | Aluminijum, eloksirani                                           |
| Materijal montažnog držača         | visokolegirani čelik, nerđajući                                  |
| Materijal energetskih lanaca       | PA-ojačan                                                        |
| Materijal konzole                  | visokolegirani čelik, nerđajući                                  |