


Kabl
NEYM-F- -Q9
Broj dela: 8242219

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Težina proizvoda	0.223 kg...6.69 kg
Opseg radnog pritiska DC	0 V...850 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...630 V
Opterećenje struje	17.8 A
Priključak zaštitnog voda	ne postoji
Prečnik kabla	11.5 mm
Struktura kabla	$4 \times 1.5 \text{ mm}^2 + (2 \times 0.75 \text{ mm}^2) + (4 \times 0.14 \text{ mm}^2 + 2 \times 0.2 \text{ mm}^2)$
Vrsta zaštite	IP00
Temperatura okruženja	90 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	90 °C
Temperatura skladištenja	70 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal plašta kabla	TPE-E
Boja plašta kabla	sivo