

Limit valve SDK-3-PK-3

Broj dela: 8714

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoreno, monostabilno
Vrsta aktiviranja	mehanički
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	16 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni pritisak	0 bar...8 bar
Dizajn	Kuglično sedište
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Nominalna širina	0.6 mm
Funkcija ispuštanja vazduha	sa mogućnošću prigušivanja
Princip zaptivanja	meko
Vrsta upravljanja	direktni
Smer strujanja	nije reverzibilno
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Sila aktiviranja	12 N
Težina proizvoda	50 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak: 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	nije registrovano