


# Brzi pregradni konektor QCK-M5-PK-3-B

Broj dela: 9424

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost                                                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalna širina                                     | 2.4 mm                                                                              |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                      | Zaptivni prsten                                                                     |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan                                                                         |
| Oblik                                                | Pregrada                                                                            |
| Veličina posude                                      | 10                                                                                  |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega       | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                   |
| Radni medij                                          | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                   |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                | Moguć pogon sa podmazivanjem                                                        |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 1 - mala izloženost koroziji                                                        |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Temperatura okruženja                                | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Nominalni obrtni momenat pritezanja                  | 1,33 Nm                                                                             |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 %                                                                              |
| Pneumatski priključak 1                              | Unutrašnji navoj M5                                                                 |
| Pneumatski priključak: 2                             | za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm<br>za utični nastavak unutrašnjeg Ø 3 mm sa navrtkom |
| Materijal zatvarajuće navrtke                        | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana                                          |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen                                                                      |
| Materijal navrtke                                    | Pocinkovani čelik                                                                   |
| Materijal konektora                                  | Aluminijumska legura za obradu, eloksirana                                          |