

# Kuglasti ventil QH-3/8

Broj dela: 9542

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                                         | 2/2 bistabilni                                                                                                                                              |
| Pneumatski priključak 1                                                  | G3/8                                                                                                                                                        |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | G3/8                                                                                                                                                        |
| Vrsta aktiviranja                                                        | ručno                                                                                                                                                       |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | Montaža voda                                                                                                                                                |
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 7500 l/min                                                                                                                                                  |
| Nominalna širina                                                         | 12 mm                                                                                                                                                       |
| Materijal kućišta                                                        | Mesing                                                                                                                                                      |
| Princip zaptivanja                                                       | meko                                                                                                                                                        |
| Ugradni položaj                                                          | Proizvoljan                                                                                                                                                 |
| Odgovara standardu                                                       | ISO 228-1                                                                                                                                                   |
| Dizajn                                                                   | Kuglasti ventil                                                                                                                                             |
| Nominalni pritisak armature PN                                           | 40                                                                                                                                                          |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 1 - mala izloženost koroziji                                                                                                                                |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                           |
| Medij                                                                    | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [---]<br>Inertni gasovi<br>Voda - ne vodena para<br>neutralne tečnosti<br>ostali mediji za protok na zahtev |
| Temperatura medija                                                       | -20 °C...150 °C                                                                                                                                             |
| Težina proizvoda                                                         | 185 g                                                                                                                                                       |
| Radni materijal zaptivki                                                 | FPM<br>PTFE                                                                                                                                                 |
| Materijal kuglice                                                        | Mesing, hromirani                                                                                                                                           |
| Materijal vratila                                                        | Mesing                                                                                                                                                      |