


# Brzoispusni ventil SEU-3/8-NPT

Broj dela: 9800

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                      | Vrednost                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                                    | Brzo odzračivanje                                                              |
| Izbor dodatne funkcije                                              | sa prigušnikom buke                                                            |
| Pneumatski priključak 1                                             | 3/8 NPT                                                                        |
| Pneumatski priključak: 2                                            | 3/8 NPT                                                                        |
| Vrsta pričvršćenja                                                  | može se pričvrstiti zavrtnjem                                                  |
| Nominalni protok odzračivanja 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 2280 l/min                                                                     |
| Normalni protok odzračivanja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)       | 4680 l/min                                                                     |
| Nominalni protok ventilacije 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)  | 2880 l/min                                                                     |
| Radni pritisak                                                      | 0.2 bar...10 bar                                                               |
| Temperatura okruženja                                               | -20 °C...75 °C                                                                 |
| Radni medij                                                         | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Nominalna širina                                                    | 11 mm                                                                          |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                               | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| LABS usklađenost                                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura medija                                                  | -20 °C...75 °C                                                                 |
| Nivo zvučnog pritiska                                               | 83 dB(A)                                                                       |
| Napomena o materijalu                                               | RoHS-usaglašen                                                                 |