

แทรกตัวแสดงสถานะ
MFL-24DC/AC
หมายเลขชิ้นส่วน: 10004

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	15 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	รูปร่าง B มาตรฐานอุตสาหกรรม (11 มม.)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
แรงดันไฟฟ้าปกติในการทำงาน AC	24 V
ความถี่หลัก	0 Hz...60 Hz
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 15 %
ระดับการป้องกัน	IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA6 เสริมแรง