

ตัวชี้วัดความดัน
OH-8-GN
หมายเลขชิ้นส่วน: 10089

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แรงดันใช้งาน	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
พอร์ตลม	เสียบ PK-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS