


ตัวกรองเก็บเสียง LFU-1

หมายเลขชิ้นส่วน: 10495

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
แรงดันขาเข้า 1	0 bar...16 bar 0 MPa...1.6 MPa 0 psi...232 psi
อัตราการไหลที่ความดันบรรยากาศ	12500 l/min
ระดับความต้านทานการกักกรอง KBK	1 - ความเค้นต่อการกักกรองต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ประเภทของรัด	ชั้นสกรูได้
พอร์ทกลม	G1
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS