


ห้องข้อต่อ EAMK-A-R48-48A

หมายเลขชิ้นส่วน: 1133399

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	255 g
ตัวกระตุ้นหีสอนเตอร์เฟส	R48
ตัวเรือนคลัตช์หีสอนเตอร์เฟส	48A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS