

# T ฟิตติ้งแบบหางปลาไหล

## TCN-1/8-PK-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 11961

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ความกว้างปรกติ                         | 2 mm                                           |
| ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว          | แหวนปิดผนึก                                    |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.95 bar...10 bar                             |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...60 °C                                   |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวนอก G1/8                                 |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 4 มม.    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียม<br>สังกะสีหล่อ                      |