


ชุดต่อแบบขนาน
EAMM-U-60-D40-60R-91
หมายเลขชิ้นส่วน: 1210446

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	60
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
อัตราทดเกียร์	1:1
ความเร็วการหมุนสูงสุด	6000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	26.7 kgmm ²
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.07 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	3 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1120 g
ตัวกระตุ้นหีสอนเตอร์เฟส	D40B
อินเทอร์เฟสพร้อมอเตอร์	60R
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS