

# ท่อลมพลาสติก PU-13-SW

หมายเลขชิ้นส่วน: 12133

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	17.6 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	83 mm
Øภายใน	13 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.95 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-35 °C...60 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.133 kg/m
พอร์ทลม	สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 13 มม. พร้อมน็อตยูนิย่น
สี	สีดำ
ความแข็งฝั่ง	A 86 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	TPE-U (PU)