

# ข้อต่อสวมเร็วรูปตัว Y CRQSY-6

หมายเลขชิ้นส่วน: 130657

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                                                |
| ความกว้างปรกติ                         | 3.3 mm                                                                     |
| ความลึกในการใส่ท่อ                     | 19.5 mm                                                                    |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                 |
| ออกแบบ                                 | รูปร่าง Y                                                                  |
| ขนาดบรรจุ                              | 1                                                                          |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                                                          |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                   |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...145 psi                                                      |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi          |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่สูงสุด 50 °C                                        |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทำน้ำมันได้                                                          |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ                               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -15 °C...120 °C                                                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 24 g                                                                       |
| จำนวนขาออก                             | 2                                                                          |
| จำนวนลูก้าเป้าหมาย                     | 1                                                                          |
| เส้นที่ใช้งานได้                       | PFAN                                                                       |
| ข้อต่อลม 1                             | สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.                                                 |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.                                                 |
| แหวนปล่อยสี                            | เงิน                                                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                |
| ซีลท่อวัสดุ                            | FPM                                                                        |

| ลักษณะเฉพาะ        | มูลค่า                      |
|--------------------|-----------------------------|
| ส่วนแคลมป์ท่อวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| แหวนรองวัสดุ       | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |