


# Clamping module EV-15/40-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 13289

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                              | มูลค่า                                                                                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อับ                                      | 4 mm                                                                                                                        |
| พื้นผิวหนีบ                              | 15x40                                                                                                                       |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                        | ตามต้องการ                                                                                                                  |
| ฟังก์ชัน                                 | บดบาทเดียว                                                                                                                  |
| แรงดันใช้งาน                             | 0.2 MPa...0.6 MPa<br>2 bar...6 bar<br>29 psi...87 psi                                                                       |
| สื่อปฏิบัติการ                           | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                              |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                           |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง เป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 5%<br>ข้อยกเว้น ได้แก่ แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| อุณหภูมิโดยรอบ                           | -20 °C...40 °C                                                                                                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                         | 45 g                                                                                                                        |
| ประเภทของรัด                             | มีรูทะลุ                                                                                                                    |
| พอร์ทลม                                  | M5                                                                                                                          |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                        | อลูมิเนียมหล่อ                                                                                                              |
| วัสดุเมมเบรน                             | TPE-U (PU)                                                                                                                  |