

ตลับ QSPLLKG14-1/4-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 132944

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาด | มีนึ |
| ความกว้างปรกติ | 3.4 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ออกแบบ | ตัว L ยาว |
| ขนาดบรรจุ | 10 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | กด-ปล่อย เป็นหลัก |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ | -13.775 psi...145 psi |
| การจำแนกทางทะเล | ดูใบรับรอง |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 3.9 g |
| ประเภทของรัด | หมุนยึด |
| ข้อต่อลม 1 | ตลับ 14mm |
| ข้อต่อลม 2 | สำหรับท่อนอก Ø 1/4" |
| อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์ | 23 °F...140 °F |
| แหวนปล่อยสี | สีเทา |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PA เสริมแรง |
| ปล่อยแหวนวัสดุ | ปอม |
| ซีลที่วัสดุ | NBR |
| ส่วนเคลือบที่วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |