

# ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวยาว NPQP-Y-R18-Q4-FD-P10

หมายเลขชิ้นส่วน: 133081

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                                       |
| ความกว้างปรกติ                         | 2 mm                                                              |
| ออกแบบ                                 | รูปร่าง Y                                                         |
| ขนาดบรรจุ                              | 10                                                                |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | กด-ปล่อย เป็นหลัก                                                 |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...0.45 MPa<br>-0.95 bar...4.5 bar                      |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...65.25 psi                                           |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                    |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                                                 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ                      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                                 |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                            |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C                                                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 6.5 g                                                             |
| ประเภทของรัด                           | หกลเหลี่ยมภายนอก SW10                                             |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวนอก R1/8                                                    |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 4 มม.                       |
| แหวนปล่อยสี                            | สีขาวใส                                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PP                                                                |
| ส่วนเคลือบผิววัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                       |