

เทอร์มินัลสตริป
VABM-C8-12E-G14-24-M1-L
หมายเลขชิ้นส่วน: 1361876

FESTO

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	12 mm
จำนวนตำแหน่งหัวสูงสุด	24
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดสลั้ว	0.6 Nm
แรงขันยัดสูงสุดบนผนัง	5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1500 g
ข้อต่อลม 1	G1/4
ข้อต่อลม 3	G1/4
ข้อต่อลม 5	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมยัด