


หัวต่อโมดูล
PAML-MK-90-HP3
 หมายเลขชิ้นส่วน: 1367005

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	90
ขนาดที่กำหนดDN	36
ซีรีส์	L
แรงดันใช้งาน	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
อุณหภูมิปานกลาง	5 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	150 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
หัวต่อโมดูลวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
วัสดุสกรู	สแตนเลส