

วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว
GRLA-1/2-NPT-B
 หมายเลขชิ้นส่วน: 151559

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันไม่คืนคืนแรงไอเสีย
ข้อต่อลม 1	1/2 NPT
ข้อต่อลม 2	1/2 NPT
องค์ประกอบการปรับ	สกรูหัวผ่า
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
แรงดันใช้งาน	0.3 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
คลาสคลีนรูม	คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สกรูกลวงวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
วัสดุเนื้อ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด