

# ตัวชดเชยช่วงเวลา FKG-40-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 15235

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                  | มูลค่า                                        |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ขนาด                                         | 40                                            |
| ส่วนเบี่ยงเบนในแนวนอน +/-                    | 1 mm                                          |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK              | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ       | VDMA24364-B2-L                                |
| อุณหภูมิโดยรอบ                               | -20 °C...120 °C                               |
| โหลดสูงสุดระยะยาวที่อนุญาตในทิศทางของแรง +/- | 1600 N                                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                             | 1227 g                                        |
| วัสดุการชดเชยการเคลื่อนที่                   | อะลูมิเนียมอัลลอย ชูบอโนไดซ์<br>เหล็กกล้าไนซ์ |
| ส้อมวัสดุ                                    | เหล็ก<br>สังกะสี                              |
| วัสดุชิ้นส่วนเลื่อน                          | ทองเหลือง                                     |